



LED-taskulamppu C-sarja, tyyppi: C3R



Tilaustiedot

Tilausnumero	081447 C3R
GTIN	4058205038409
Tuoteluokka	04B

Kuvaus

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1× litiumioniakku, tyyppi 10440 3,7 V, 1× latausasema, 1× rannehihna.

Huomautus:

2+5 vuoden takuu rekisteröinnin yhteydessä osoitteessa www.ledlenser.com.

Ellei jäljempänä toisin mainita, myönnämme tuotteillemme valmistajan takuun, joka on

- **seitsemän vuotta, jos tuote on rekisteröity verkossa 12 viikon kuluessa ostopäivästä**
- **kaksi vuotta, jos ei ole tehty rekisteröintiä verkossa tai sitä ei ole tehty ajoissa; myönnämme myös kahden vuoden takuun (ilman takuuajan pidennystä, ilman rekisteröintiä) ladattavien paristojen (akkujen), Powercase-kotelon ja Batterybox-kotelon moitteettomalle toiminnalle, laskettuna ostopäivästä.**

Tekninen kuvaus

Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Valovirta, porras 2	140 lm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pään Ø	20 mm
Akkukapasiteetti	0,32 Ah
Kotelon väri	BLACK

Nopea tarkennus	kyllä
Kansainvälinen rakennekoko	10440
akun jännite	3,7 V
Kokonaispituus	102 mm
Väriämpötila	Kylmä valkoinen
Valmistajamerkintä	C3R
Valaisuaika porras 2	2 h
IP-suojaluokka	IP 54
Valaisuaika	2 - 6 h
Lamppu	LED-moduuli
Sarja	C-sarja
Vaihdettava akku	kyllä
Sisältää vyölaukun	ei
Akkutyyppe	Litium-ioni
Valokeilan laajuus	40 - 100 m
Paino	42 g
Advanced Focus System (AFS)	kyllä
CRI-arvo	65
Valovirta	20 - 140 lm
Tuotetyyppi	taskulamppu

Sopivat tuotteet

No Shop URL available for: 081447 C3R