

**KOMET®-katkaisuterä HSS-Co5, Tyyppi: A0****Tilaustiedot**

Tilausnumero	240014 A0
GTIN	4047109015623
Tuoteluokka	24H

Kuvaus

KOMET®-katkaisuterä HSS-Co5 A0 Korkeus h: 10 mm
Leveys b: 2,7 mm
Kokonaispituus L: 100 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	A0
Korkeus h	10 mm
Leveys b	2,7 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Lastuava aine	HSS Co 5
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	soveltuu		

hakkaava	soveltuu
kuiva	soveltuu