

Garant**Modulaarinen NC-koneruuvipuristin LCV 125 G, Leukaväli A: 125GSTmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	361290 125GST
GTIN	4069515011259
Tuoteluokka	31H

Kuvaus**Malli:**

Ylä- ja alapuoli hiottu. **Sisältää reiät 25H6 M10 nollapistekiinnitysjärjestelmälle, pistomitta 200 mm.**

Ominaisuudet: Kestävä ja kompakti runko (GGG 60), jonka leukaväli samalla suuri. Täysin koteloitu ja nitrattu kara (hyvä toimintavarmuus, optimoitu lastusuoja, helppo puhdistus).

Toiminto:

Kiinnitys säädettävällä momenttiavaimella (enintään 30 Nm), erityinen puristusruuvi ja mekaaninen tehostin 2,5 mm asti.

Käyttö:

Sopii perinteiseen kiinnittämiseen porrasleuoilla ja tartuntakärjillä karan 2,5 mm:n työiskun ansiosta.

Toimituksen sisältö:

Mukana porrasleuat (nro 361400 125; 361348 125), 4 tartuntaholkkia (nro 361160 7); 4 tartuntaholkkia (nro 361240 1) ja kiinnitysvaivat (nro 360750 125/160).

Erikoistarvike:

Leuat (katso nro 361331–361970), momenttiavain nro 656050 koko 60, kiristyspultti nro 360025.

Tekninen kuvaus

Värikoodi sopiville tarvikkeille	LCV125G
Vääntömomentti	30 Nm

Enimmäiskiinnitysvoima	40 kN
Paino	33 kg
Malli	Nollapistekiinnityssysteemi
Suurin avautuma	331 mm
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/361290-125GST>