

**KOMET®-kulmaterä Muoto f, Tyyppi: B06****Tilaustiedot**

Tilausnumero	240078 B06
GTIN	4047109016354
Tuoteluokka	24H

Kuvaus**Malli:**

Mikroskooppisesti tarkastettu, tarkka lastuamisprofiili. Rintapinnan toistuvan uudelleenteroituksen mahdollisuus vähentää kustannuksia.

Koot, joissa on lisämerkintä **L = jatkettu varsi**.

Lastuava aine:

HSS/Co10 – vaikeasti työstettäville materiaaleille.

Huomautus:

Sopiva pidin katso nro 240070 ja 240072.

Lastuava aine: HSS Co 10

Poraussyvyys: 60 mm

Porauksille, Ø alkaen: 14 mm

Kokonaispituus: 95 mm

Varren Ø: 10 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	B06
Kokonaispituus	95 mm
Poraussyvyys	60 mm
Porauksille, Ø alkaen	14 mm
Varren Ø	10 mm
Lastuava aine	HSS Co 10
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

