



## KOMET®-rouhintäterä Muoto g, Tyyppi: B04



### Tilaustiedot

Tilausnumero	240074 B04
GTIN	4047109016538
Tuoteluokka	24H

### Kuvaus

#### Malli:

Mikroskooppisesti tarkastettu, tarkka lastuamisprofiili. Rintapinnan toistuvan uudelleenteroituksen mahdollisuus vähentää kustannuksia.

Koot, joissa on lisämerkintä **L = jatkettu varsi**.

#### Lastuava aine:

**HSS/Co10** – vaikeasti työstettäville materiaaleille.

#### Huomautus:

**Sopiva pidin katso nro 240070 ja 240072.**

Lastuava aine: HSS Co 10

Poraussyvyys: 45 mm

Porauksille, Ø alkaen: 9 mm

Kokonaispituus: 75 mm

Varren Ø: 8 mm

### Tekninen kuvaus

Poraussyvyys	45 mm
Kokonaispituus	75 mm
tyyppi	B04
Porauksille, Ø alkaen	9 mm
Varren Ø	8 mm
Lastuava aine	HSS Co 10
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

