

**Suuntauskiila, Korkein tukikorkeus: 155mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	374905 155
GTIN	4069515012126
Tuoteluokka	32H

Kuvaus**Malli:**

Erittäin vakaa rakenne; pallografiittivalurauta ja nuorrutettu teräs. **Hiotut kiilapinnat mahdollistavat herkän ja tasaisen korkeussäädön** yli 1/10 mm:n tarkkuudella. Korkeutta voidaan säätää ruuvilla tai kuusiokolotappiavaimella. Kaksoisvaikutus saa aikaan suuren liikkeen ja tarkan pystysuuntaisen liikkeen ilman sivuttaissiirtymää.

Käyttö:

Erityisesti piirrotuksen jälkeiseen työskentelyyn raskaiden valu- ja takorautakappaleiden parissa suurissa työstökoneissa.

Toimituksen sisältö:

Sisältää vaihdettavan kuulavasteen nro 375000.

Huomautus:

Matala työkappaleen tuki, jossa keskiöintireikä Ø 12, vasteille nro 375000 – 375030.

Tekninen kuvaus

Matalin tukikorkeus	135 mm
Kantavuus	175 kN
Korkeudenmuutos ruuvinkierroksella	2 mm

Korkein tukikorkeus	155 mm
Tyyppi	6460
Pohja-alan leveys	125 mm
Pohja-ala pituus	140 mm
Tuotetyyppi	Kiila