

**Garant****Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 25/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260006 25/12
GTIN	4045197651679
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	CC.. 1204..
ISO-koodi pidin	SCLCR/L 2525M12
Terän koko	12 mm
Aluslevy	269005 6
Ruuvi aluslevylle	269013 5
Varren koko	25 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	32 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 20
Pään pituus L <sub>1</sub>	20 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

**Tarvikkeet**

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 5

269013 5

Aluslevy Tyyppi 6

269005 6

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 20

269028 20

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500