

 KOMET**KOMET® sisäkierreterä, oikea kierre Muoto 60° (metrinen), Tyyppi: B01****Tilaustiedot**

Tilausnumero	240084 B01
GTIN	4047109016859
Tuoteluokka	24H

Kuvaus**Malli:**

Mikroskooppisesti tarkastettu, tarkka lastuamisprofiili. Rintapinnan toistuvan uudelleenteroituksen mahdollisuus vähentää kustannuksia.

Koot, joissa on lisämerkintä **L = jatkettu varsi.**

Lastuava aine:

HSS/Co10 – vaikeasti työstettäville materiaaleille.

Huomautus:

Sopiva pidin katso nro 240070 ja 240072.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	60 mm
tyyppi	B01
Porauksille, Ø alkaen	3 mm
Poraussyvyys	16 mm
Nousulle enintään	1 mm
Varren Ø	8 mm
Lastuava aine	HSS Co 10
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen