



Digitaalinen vipumittakello, mittausvarren pituus 14,5 mm, Mittausalue suuntaansa / rungon Ø: 0,9/45mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	436501 0,9/45
GTIN	4059192074074
Tuoteluokka	43A

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen vipumittakello, jossa digitaalinen ja analoginen näyttö, **1/1000-lukematarkkuus.**

Mittausala: Normaali / MIN / MAX / MAX-MIN. Korjauskertoimen syöttö mahdollista.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pariston nro 081560 koko CR2032, kiinnitystapin Ø 2 mm, mittauskärkiavaimen, KM-mittauskärjen Ø 2 mm.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498951. Vara-anturit katso nro 436210; 436240.

Tekninen kuvaus

Lukema	0,001 mm
Hystereesi f_u	3 μ m
Mittausvoima	0,15 N
Kallistusalue	2×110 astetta

Poikkeama f_e	5 μ m
Kiinnitysvarren $\varnothing$ h6	8 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Liitäntä	USB-rajapinta
mittaustekniikka	digitaalinen
Kalibrointi	C5
Tuotetyyppi	Vipumittakello

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/436501-0,9/45>