

**CNMG 120408, Laji: CA510****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250371 CA510
GTIN	4960664696956
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	1 - 10 mm
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 450 m/min
Syöttö f	0,28 - 0,88 mm/kierr,
lastunmurtaja	PH
Laji	CA510
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä