

Garant**Pituudensäätötulkki, Tyyppi: 65****Tilaustiedot**

Tilausnumero	358989 65
GTIN	4069515013758
Tuoteluokka	31E

Kuvaus**Malli:**

Käytettäväksi sorveissa, jyrsin- ja porakoneissa. Kaikille magneettisille pinoille, kuten työkalunpitimille, sorvausistukoille, ruuvipenkeille ja mittauslaitteille.

Etu:

- **Portaaton ja nopea säätö (asteikon ja ruuvien avulla)**
- **Käyttö ilman työkaluja – ongelmattomaan käsittelyyn.**
- **Magneettijalka – kokoonpano ja vakautus muutamassa sekunnissa**
- **Työkalunpitimien tarpeetonta purkamista esimerkiksi työkalun vaihtoa varten ei tarvita.**
- **Pieni apuri vaikeapääsyisissä paikoissa.**

Käyttö:

Työkalun pituuden säätöön tai työkappaleen pituusvasteeksi.

Raaka-aine:

Alumiini, eloksoitu.

Tekninen kuvaus

Poikkipalkin ulkonema	33 mm
Säätöalue	25 - 65 mm

Kokonaispituus

70 mm