

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 16/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260006 16/09
GTIN	4045197651624
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Terän koko	9 mm
Pään pituus L ₁	17 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Aluslevy	269005 1
Ruuvi aluslevylle	269013 2
Toimintaleveys L ₄	20 mm
ISO-koodi pidin	SCLCR/L 1616H09
Varren koko	16 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

TarvikkeetPrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX15

674248 TX15

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22

269028 22

Aluslevy Tyyppi 1

269005 1

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2

269013 2

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2

269028 2

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500