

**CNMG 160616, Laji: CA510****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250378 CA510
GTIN	4960664697199
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,28 - 0,88 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	1 - 10 mm
lastunmurtaja	PH
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 450 m/min
Nirkon säde	1,6 mm
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	P
Laji	CA510
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 160616
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä