



Työskentelytasanne XL Step, molemminpuolinen, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 2X2



Tilaustiedot

Tilausnumero	966151 2X2
GTIN	4003866414093
Tuoteluokka	96Z

Kuvaus

Malli:

Vankka, kokoontaitettava työskentelytasanne, johon pääsee molemmilta puolilta. Suuri tasanne ja kulutusta kestävät eloksoidut pylväät. Erittäin syvät askelmat (92 mm) miellyttävää ja turvallista seisomista varten. Optimaalinen vakaus molemminpuolisen jäykän liitoksen ja jäykistyksen ansiosta. 2-komponenttimuovista valmistettu laajapintainen jalkatulppa, joka soveltuu myös työskentelyyn ritiläpinnoilla.

Standardi:

DIN EN 14183.

Tekninen kuvaus

Työskentelykorkeus n.	2,49 m
Tasanteen korkeus ilman kaidetta	0,49 m
Ulkoleveys alapäässä	0,8 m
tasannesuojakaiteet	ei
Tukikaide	ei

Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Paino	5,6 kg
Polvilista	ei
Pyörät	ei
Tasanteen leveys	600 mm
Materiaali	Eloksoitu alumiini
Korkeus säädettävä	ei
Pienan/askelman syvyys	92 mm
Tasanteen syvyys	300 mm
Portaan rakenne	porras
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien	2×2
Saavutettavuus	molemminpuolinen
Tuotetyyppi	Työskentelytasanne