



Ruuvitaltta uraruuveille, 3K-SwissGrip Evo -kahva, Terän leveys b: 6,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	660042 6,5
GTIN	7610733296767
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

Terä PB Swiss Tools -erikoisosteesta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu. Kärki musta. Porrastetut tasapaksut terät pintakosketuksella viivakosketuksen sijaan mahdollistavat suuremman vääntömomentin siirron.

SwissGrip Evo -voimakahva mahdollistaa halutun vääntömomentin välittämisen ongelmitta myös märin tai öljyisin käsin. Väsymätön työskentely muunnetun pyöreän muodon ansiosta. Huipputekninen 3K-materiaali parantaa kemiallista ja mekaanista kestävyyttä. Kahvoissa värikoodaus "Rainbow", joka nopeuttaa oikean koon löytämistä

Etu:

- **Kapenevat ja tasapaksut terät pintakosketuksella viivakosketuksen sijaan mahdollistavat suuremman vääntömomentin siirron.**
- **Ei cam-out-vaikutusta.**
- **Terät täydellisen sopivat standardoiduille ja standardoimattomille ruuviurille.**
- **Kahvan sileä, purseeton pyöritys ei hankaa kämmentä.**
- **Kuperan, ergonomisen muotoilun ja pitävän, ihoystävällisen pinnan ansiosta käyttäjä voi työskennellä pitkään ja väsymättä suuriakin vääntövoimia käyttäen.**
- **Kierimisenesto.**
- **Mallikäyttösymboli ja koko merkitty kahvan päähän.**

Tekninen kuvaus

Terän paksuus a	1 mm
Teränkärki	musta
Kokonaispituus	245 mm
Terän pituus	140 mm

Terän nimitys	4
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Varren malli	pyöreä
iskupää	ei
Raaka-aine	PB Swiss Tools -erikoisseos
Kahvamateriaali	Elastomeeri
Pinta	niklattu ja kromattu
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta