

**Garant****Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 20/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260006 20/09
GTIN	4045197651631
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Varren koko	20 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	17 mm
Ruuvi aluslevylle	269013 2
Aluslevy	269005 1
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	25 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
ISO-koodi pidin	SCLCR/L 2020K09
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Terän koko	9 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

**Tarvikkeet**

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2	269028 2
Aluslevy Tyyppi 1	269005 1
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2	269013 2
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500