

**CNMG 120412, Laji: CA510****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250372 CA510
GTIN	4960664696963
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	1 - 10 mm
Nirkon säde	1,2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 450 m/min
lastunmurtaja	PH
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,28 - 0,88 mm/kierr,
Laji	CA510
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120412
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä