


KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 5×D, Ø DC m7: 35,5mm


Tilaustiedot

Tilausnumero	236604 35,5
GTIN	4047109199088
Tuoteluokka	24P

Kuvaus

Malli:
Poraustoleranssi: D – 0,1 / + 0,35

Käyttö:

Kääntöterillä nro 236605 – 236610.

Suositus:
Alkuperäisessä syöttö vähennettävä 70 %:iin.

Huomautus:

- **Käyttö vain vakaissa koneolosuhteissa.**
- **Mallit 2×D ja 3×D ABS®-varrella ovat saatavissa tilauksesta.**
- **Sivuttaissiirretty poraus, enint. $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen $\varnothing = D + 0,5$ mm.**
- **PSC-varrella varustettu malli on saatavilla tilauksesta.**

Tekninen kuvaus

ABS® varren Ø D _s	63 mm
Terien lkm Z	1
Kääntöterä-ruuvisarja	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Hyötypituus L ₁	180 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 110408 38-...
Sarja	KUB Pentron®
Nimellis-Ø D	35,5

Ulkonema L _A	221 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	5×D
Varsi	ABS
Poran käyttö	rajoitetusti keskitysporaus
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja10 osaa Käyttö 15IP1	239652 15IP1
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja10 osaa Käyttö 15IP	239652 15IP