

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 25/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260006 25/09
GTIN	4045197651648
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Varren koko	25 mm
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Terän koko	9 mm
Ruuvi aluslevylle	269013 2
Aluslevy	269005 1
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
ISO-koodi pidin	SCLCR/L 2525M09
Pään pituus L ₁	19 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2

269013 2

Aluslevy Tyyppi 1

269005 1

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22

269028 22

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2

269028 2

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500