

 KOMET**KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 5×D, Ø DC m7: 25,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236604 25,5
GTIN	4047109181861
Tuoteluokka	24P

Kuvaus**Malli:****Poraustoleranssi:** D – 0,1 / + 0,35**Käyttö:**

Kääntöterillä nro 236605 – 236610.

Suositus:**Alkuperäisessä** syöttö vähennettävä 70 %:iin.**Huomautus:**

- **Käyttö vain vakaissa koneolosuhteissa.**
- **Mallit 2×D ja 3×D ABS®-varrella ovat saatavissa tilauksesta.**
- **Sivuttaissiirretty poraus, enint. $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen $\varnothing = D + 0,5$ mm.**
- **PSC-varrella varustettu malli on saatavilla tilauksesta.**

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 080308 24-...
Hyötypituus L_1	130 mm
Terien lkm Z	1
ABS® varren $\varnothing D_s$	50 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Sarja	KUB Pentron®
Nimellis- $\varnothing D$	25,5

tuuma-Ø	1 tuuma
Ulkonema L _A	163 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	5×D
Varsi	ABS
Poran käyttö	rajoitetusti keskitysporaus
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 8IP1	239652 8IP1
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,3 Nm	211750 1,3