

**CNMG 190608, Laji: CA510****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250382 CA510
GTIN	4960664697229
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Syöttö f	0,28 - 0,88 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	1 - 10 mm
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 450 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	PH
Koneistusehto	jatkuva
Laji	CA510
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 190608
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä