



## KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 5×D, Ø DC m7: 39,5mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	236604 39,5
GTIN	4047109201149
Tuoteluokka	24P

### Kuvaus

#### Malli:

**Poraustoleranssi:** D – 0,1 / + 0,35

#### Käyttö:

Kääntöterillä nro 236605 – 236610.

#### Suositus:

**Alkuperauksessa** syöttö vähennettävä 70 %:iin.

#### Huomautus:

- **Käyttö vain vakaissa koneolosuhteissa.**
- **Mallit 2×D ja 3×D ABS®-varrella ovat saatavissa tilauksesta.**
- **Sivuttaissiirretty poraus, enint.  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen  $\varnothing = D + 0,5$  mm.**
- **PSC-varrella varustettu malli on saatavilla tilauksesta.**

### Tekninen kuvaus

Hyötypituus $L_1$	200 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	239652 20IP (6,3 Nm)
ABS® varren $\varnothing D_s$	63 mm
Terien lkm Z	1
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 120408 42-...
Sarja	KUB Pentron®
Nimellis- $\varnothing D$	39,5

Ulkonema L <sub>A</sub>	243 mm
Porausvyvyys kääntöteräporille enintään	5×D
Varsi	ABS
Poran käyttö	rajoitetusti keskitysporaus
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kivistysmomentti 1600 cNm	659906 1600
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 20IP	239652 20IP
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 20IP	674252 20IP
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kivistysmomentti 1600 cNm	659957 1600