

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 16/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260006 16/12
GTIN	4045197651655
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	SCLCR/L 1616H12
Toimintaleveys L ₄	20 mm
Ruuvi aluslevylle	269013 5
Sopiva kääntöterä	CC.. 1204..
Terän koko	12 mm
Aluslevy	269005 6
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 20
Varren koko	16 mm
Pään pituus L ₁	20 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

TarvikkeetPrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX15

674248 TX15

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 5

269013 5

Aluslevy Tyyppi 6

269005 6

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 20

269028 20

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500