

**CNMG 160608, Laji: CA510****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250376 CA510
GTIN	4960664697175
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Lastuamissyvyys $a_p$	1 - 10 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 450 m/min
lastunmurtaja	PH
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö $f$	0,28 - 0,88 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Laji	CA510
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 160608
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä