



KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 5×D, Ø DC m7: 37,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	236604 37,5
GTIN	4047109201101
Tuoteluokka	24P

Kuvaus

Malli:**Poraustoleranssi:** D – 0,1 / + 0,35**Käyttö:**

Kääntöterillä nro 236605 – 236610.

Suositus:**Alkuporauksessa** syöttö vähennettävä 70 %:iin.**Huomautus:**

- **Käyttö vain vakaissa koneolosuhteissa.**
- **Mallit 2×D ja 3×D ABS®-varrella ovat saatavissa tilauksesta.**
- **Sivuttaissiirretty poraus, enint. $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen $\varnothing = D + 0,5$ mm.**
- **PSC-varrella varustettu malli on saatavilla tilauksesta.**

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	239652 20IP (6,3 Nm)
Terien lkm Z	1
ABS® varren Ø D _s	63 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 120408 42-...
Hyötypituus L ₁	190 mm
Sarja	KUB Pentron®
Nimellis-Ø D	37,5

Ulkonema L _A	232 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	5×D
Varsi	ABS
Poran käyttö	rajoitetusti keskitysporaus
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 20IP	239652 20IP
Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kivistysmomentti 1600 cNm	659906 1600
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kivistysmomentti 1600 cNm	659957 1600