



KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 5×D, Ø DC m7: 22,5mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 236604 22,5 |
| GTIN | 4047109181809 |
| Tuoteluokka | 24P |

Kuvaus

Malli:

Poraustoleranssi: D – 0,1 / + 0,35

Käyttö:

Kääntöterillä nro 236605 – 236610.

Suositus:

Alkuporauksessa syöttö vähennettävä 70 %:iin.

Huomautus:

- **Käyttö vain vakaissa koneolosuhteissa.**
- **Mallit 2×D ja 3×D ABS®-varrella ovat saatavissa tilauksesta.**
- **Sivuttaissiirretty poraus, enint. $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen $\varnothing = D + 0,5$ mm.**
- **PSC-varrella varustettu malli on saatavilla tilauksesta.**

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------------|----------------------|
| ABS® varren Ø D _s | 50 mm |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 6IP2 (1,0 Nm) |
| ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 07T208 20-... |
| Terien lkm Z | 1 |
| Hyötypituus L ₁ | 115 mm |
| Sarja | KUB Pentron® |
| Nimellis-Ø D | 22,5 |

| | |
|---|--|
| Ulkonema L _A | 147 mm |
| Porausvyvyys kääntöteräporille enintään | 5×D |
| Varsi | ABS |
| Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus |
| Poran käyttö | kupera rajoitetusti |
| Poran käyttö | rajoitetusti poikittaisporaus |
| Poran käyttö | rajoitetusti pakettiporaus |
| Poran käyttö | rajoitetusti viisto ulostuloporaus |
| Poran käyttö | rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |

Tarvikkeet

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP | 674252 6IP |
| Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 6IP2 | 239652 6IP2 |
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,0 Nm | 211750 1,0 |