

 KOMET**KOMET® sisäkierreterä, oikea kierre Muoto 55, Whitworth, Tyyppi: B05****Tilaustiedot**

Tilausnumero	240088 B05
GTIN	4047109017146
Tuoteluokka	24H

Kuvaus**Malli:**

Mikroskooppisesti tarkastettu, tarkka lastuamisprofiili. Rintapinnan toistuvan uudelleenteroitukseen mahdollisuus vähentää kustannuksia.

Koot, joissa on lisämerkintä **L = jatkettu varsi.**

Lastuava aine:

HSS/Co10 – vaikeasti työstettäville materiaaleille.

Huomautus:

Sopiva pidin katso nro 240070 ja 240072.

Tekninen kuvaus

Porauksille, Ø alkaen	12 mm
Poraussyvyys	50 mm
tyyppi	B05
Nousulle	12–40 kierrettä/tuuma
Kokonaispituus	80 mm
Varren Ø	8 mm
Lastuava aine	HSS Co 10
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen