

 KOMET**KOMET® sisäkierreterä, oikea kierre Muoto 55, Whitworth, Tyyppi: B06****Tilaustiedot**

Tilausnumero	240088 B06
GTIN	4047109017177
Tuoteluokka	24H

Kuvaus**Malli:**

Mikroskooppisesti tarkastettu, tarkka lastuamisprofiili. Rintapinnan toistuvan uudelleenteroituksen mahdollisuus vähentää kustannuksia.

Koot, joissa on lisämerkintä **L = jatkettu varsi.**

Lastuava aine:

HSS/Co10 – vaikeasti työstettäville materiaaleille.

Huomautus:

Sopiva pidin katso nro 240070 ja 240072.

Tekninen kuvaus

Nousulle	8–30 kierrettä/tuuma
Kokonaispituus	95 mm
Porauksille, Ø alkaen	14 mm
Poraussyvyys	60 mm
tyyppi	B06
Varren Ø	10 mm
Lastuava aine	HSS Co 10
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen