

Varavirtalähde Energy Box, tyyppi: 10



Tilaustiedot

Tilausnumero	081604 10
GTIN	4008496018895
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Malli:

VARTA Energy -varavirtalähde, jossa on 4 liitäntää (1x micro-USB-tulo, 2x USB A -lähtö, 1x kaksisuuntainen USB C -liitäntä), tarjoaa 10 000 mAh:n teholla täydellisen kapasiteetin jokaiseen yksilölliseen energiatarpeeseen.

Kuvaus:

- **Tehokas varavirtalähde, jossa on 4 liitäntää (1x mikro-USB-tulo, 2x USB A -lähtö, 1x kaksisuuntainen C-tyyppin USB-liitäntä)**
- **Paristo: Litiumpolymeeri 3.7 V 10000 mAh 37 Wh**
- **Pass-through-lataustoiminto: Lataa varavirtalähdettä ja älypuhelinia samanaikaisesti**
- **Nopea lataus C-tyyppin USB 5 V/ 3,0 A lähdön teknologiatrendin ansiosta**
- **Ihanteellinen matkalla: Lataa 3 laitetta samanaikaisesti**
- **Lataus- ja purkaustila ilmaistaan 4 valkoisella LED-valolla**
- **Uusin "VARTA Advanced Safety Technology"**

Toimituksen sisältö:

Sisältää C-tyyppin USB-latauskaapelin

Tekninen kuvaus

Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Akkutyyppi	Litium-ioni
Akkukapasiteetti	10 Ah

Korkeus	195 mm
akun jännite	3,7 V
Leveys	31 mm
USB-latauspaikkojen määrä	4
Tuotetyyppi	laturi