



## KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 5×D, Ø DC m7: 24mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	236604 24
GTIN	4047109181830
Tuoteluokka	24P

### Kuvaus

#### Malli:

**Poraustoleranssi:** D – 0,1 / + 0,35

#### Käyttö:

Kääntöterillä nro 236605 – 236610.

#### Suositus:

**Alkuperäisessä** syöttö vähennettävä 70 %:iin.

#### Huomautus:

- **Käyttö vain vakaissa koneolosuhteissa.**
- **Mallit 2×D ja 3×D ABS®-varrella ovat saatavissa tilauksesta.**
- **Sivuttaissiirretty poraus, enint.  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen  $\varnothing = D + 0,5$  mm.**
- **PSC-varrella varustettu malli on saatavilla tilauksesta.**

### Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	239652 8IP1 (1,3 Nm)
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 080308 24-...
ABS® varren Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Terien lkm Z	1
Hyötypituus L <sub>1</sub>	120 mm
Sarja	KUB Pentron®
Nimellis-Ø D	24

Ulkonema L <sub>A</sub>	152 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	5×D
Varsi	ABS
Poran käyttö	rajoitetusti keskitysporaus
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,3 Nm	211750 1,3
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 8IP1	239652 8IP1