

 KOMET**KOMET®-kääntöterä, BK8425, merkintä tyyppi W80: 20-010****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236605 20-010
GTIN	4047109180673
Tuoteluokka	24R

**Kuvaus**

KOMET®-kääntöterä 20-010 ISO-koodi-kääntöterä: SOGX 07T208-01

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,12 mm/kierr,

**Tekninen kuvaus**

merkintä	20-010
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 07T208-01
Sarja	KUB Pentron®
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Laji	BK8425
tyyppi	Uni
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	400 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	250 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	260 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	240 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	140 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		