

**KOMET® UniTurn® kopioporatappi, vasen, L2 = 15 mm, Ø Dmin: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	240115 4
GTIN	4047109071056
Tuoteluokka	24S

Kuvaus**Malli:**

Terämateriaali = BK 82.

Koosta 5 alkaen sisäinen jäähdytysaineen syöttö. Pienemmissä halkaisijakoissa jäähdytysaineen siirto käy pitimen avulla.

Tekninen kuvaus

rei'ille alkaen $\varnothing D_{min}$	4 mm
a	3,7 mm
Varren $\varnothing d$	4 mm
f	1,75 mm
sopiva kiinnityspidin nro 240100	12/4; 16/4
enimmäispistosyvyys t_{max}	0,8 mm
Säde r	0,1 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$	0,3 mm
Syöttö f teräksessä $< 500 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm/kierr,
Hyötypituus	15 mm
Tuotenimen määrite	$L_2 = 15 \text{ mm}$
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	180 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	180 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	160 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	S
GG(G)	soveltuu	55 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		

Tarvikkeet

KOMET UniTurn® -sorvauskiinnityspidin pyörimättömään käyttöön (ilman poratankoa) Varren Ø d / Porauksen Ø d1 16/4 mm

240100 16/4

KOMET UniTurn® -sorvauskiinnityspidin pyörimättömään käyttöön (ilman poratankoa) Varren Ø d / Porauksen Ø d1 12/4 mm

240100 12/4