



Yhdistelmävasara, Vasaranpään Ø: 27mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	754890 27
GTIN	
Tuoteluokka	73V

Kuvaus

Malli:

Yhdistetty **lukkosepän ja pehmytvasara**, sivuilla lisäksi hiotut lyöntipinnat ahtaissa tiloissa työskentelyä varten. Pää erikoisnuorrutettua terästä, vaihdettava pehmytlyömäosa kulutuksenkestävää nailonia, shorekovuus n. 68D. Särkymätön Ultratec-lasikuituvarsi.

Varaosa:

Nailonlyömäpää nro 754895.

Tekninen kuvaus

Vasaranpään Ø	27 mm
Paino	0,49 kg
Pään pituus lyömäpäineen	92 mm
Vasarapään mitta	27×27 mm
Kokonaispituus	290 mm
Sarja	Ultratec DUO
rekyylitön	ei
Tuotetyyppi	Vasara