



## KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 5×D, Ø DC m7: 43,5mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 236604 43,5   |
| GTIN         | 4047109203228 |
| Tuoteluokka  | 24P           |

### Kuvaus

#### Malli:

**Poraustoleranssi:** D – 0,1 / + 0,35

#### Käyttö:

Kääntöterillä nro 236605 – 236610.

#### Suositus:

**Alkuperauksessa** syöttö vähennettävä 70 %:iin.

#### Huomautus:

- **Käyttö vain vakaissa koneolosuhteissa.**
- **Mallit 2×D ja 3×D ABS®-varrella ovat saatavissa tilauksesta.**
- **Sivuttaissiirretty poraus, enint.  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen  $\varnothing = D + 0,5$  mm.**
- **PSC-varrella varustettu malli on saatavilla tilauksesta.**

### Tekninen kuvaus

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Hyötypituus $L_1$             | 220 mm               |
| ISO-koodi-kääntöterä          | SOGX 130508 46-...   |
| Terien lkm Z                  | 1                    |
| ABS® varren $\varnothing D_s$ | 63 mm                |
| Kääntöterä-ruuvisarja         | 239652 20IP (6,3 Nm) |
| Sarja                         | KUB Pentron®         |
| Nimellis- $\varnothing D$     | 43,5                 |

|   |  |
|---|--|
| Ulkonema L <sub>A</sub>                 | 265 mm                                 |
| Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 5×D                                    |
| Varsi                                   | ABS                                    |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti keskitysporaus            |
| Poran käyttö                            | kupera rajoitetusti                    |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti poikittaisporaus          |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti pakettiporaus             |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti viisto ulostuloporaus     |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
| Sisäjähdytys                            | kyllä                                  |
| Lastuamisstrategia                      | HPC                                    |
| Tuotetyyppi                             | Kääntöteräpora                         |

## Tarvikkeet

|  |             |
|--|-------------|
| 8 mm:n terä, magneetti1/4 tuuman Bit-kiinnitys<br>Kokonaispituus 50 mm                 | 659874 50   |
| Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin<br>kivistysmomentti 1600 cNm    | 659906 1600 |
| Torx Plus -kiinnitysruuvisarja10 osaa Käyttö 20IP                                      | 239652 20IP |
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx<br>Plus® -profiili 20IP      | 674252 20IP |
| Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys<br>Suurin kivistysmomentti 1600 cNm | 659957 1600 |