

 KOMET**KOMET® sisäkierreterä, oikea kierre Muoto 60° (metrinen), Tyyppi: B05L****Tilaustiedot**

Tilausnumero	240084 B05L
GTIN	4047109018013
Tuoteluokka	24H

Kuvaus**Malli:**

Mikroskooppisesti tarkastettu, tarkka lastuamisprofiili. Rintapinnan toistuvan uudelleenteroituksen mahdollisuus vähentää kustannuksia.

Koot, joissa on lisämerkintä **L = jatkettu varsi.**

Lastuava aine:

HSS/Co10 – vaikeasti työstettäville materiaaleille.

Huomautus:

Sopiva pidin katso nro 240070 ja 240072.

Tekninen kuvaus

Porauksille, Ø alkaen	12 mm
Nousulle enintään	2 mm
Poraussyvyys	80 mm
Kokonaispituus	125 mm
tyyppi	B05L
Varren Ø	8 mm
Lastuava aine	HSS Co 10
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen