

Garant**Poratanko KM, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 5/03mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 260017 5/03 |
| GTIN | 4045197651860 |
| Tuoteluokka | 21T |

Tekninen kuvaus

| | |
|--|---------------------------------|
| Sopiva kääntöterä | CC.. 0301.. |
| Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min} | 6 mm |
| ISO-koodi pidin | E05H SCLCR/L03 |
| Keskisiirto L ₃ | 3 mm |
| Pään pituus L ₁ | 10 mm |
| Terän koko | 3 mm |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 19 |
| Kokonaispituus L | 100 mm |
| Kiinnityspituus L ₂ | 4,8 mm |
| Asetuskulma κ | 95 astetta |
| varren Ø D _s | 5 mm |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Käyttötapa | Vasen |
| SisäSORVAUSSYVYYS enint. | 8xD |
| Lastuava aine | KM |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen |

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX6

674248 TX6

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 19

269028 19

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500