



KOMET® UniTurn® pistoporatappi, oikea, L2 = 20 mm, Ø Dmin / pistoleveys w: 4/1 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	240158 4/1
GTIN	4047109071551
Tuoteluokka	24S

Kuvaus

Malli:

Terämateriaali = BK 82.

Koosta 5 alkaen sisäinen jäähdytysaineen syöttö. Pienemmissä halkaisijakoissa jäähdytysaineen siirto käy pitimen avulla.

Huomautus:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.

Sisäjäähdytys: kyllä

f: 1,25 mm

a: 3,7 mm

Varren Ø d: 4 mm

enimmäispistosyvyys t_{max} : 0,8 mm

sopiva kiinnityspidin nro 240100: 12/4; 16/4

Tekninen kuvaus

rei'ille alkaen Ø D _{min}	4 mm
f	1,25 mm
enimmäispistosyvyys t_{max}	0,8 mm
a	3,7 mm
Varren Ø d	4 mm
sopiva kiinnityspidin nro 240100	12/4; 16/4
Pistoleveys w	1 mm
Sisäjäähdytys	kyllä

Syöttö f teräksessä < 500 N/mm ²	0,02 mm/kierr,
Hyötypituus	20 mm
Tuotenimen määrite	L ₂ = 20 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

Tarvikkeet

KOMET UniTurn® -sorvauskiinnityspidin pyörimättömään käyttöön (ilman poratankoa) Varren Ø d / Porauksen Ø d1 16/4 mm	240100 16/4
KOMET UniTurn® -sorvauskiinnityspidin pyörimättömään käyttöön (ilman poratankoa) Varren Ø d / Porauksen Ø d1 12/4 mm	240100 12/4