

**Garant****Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 12/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260007 12/09
GTIN	4045197654847
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Toimintaleveys L <sub>4</sub>	16 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	13 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
ISO-koodi pidin	SCLCR/L 1212F09
Varren koko	12 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Terän koko	9 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

**Tarvikkeet**

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2	269028 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500