

**Garant****Poratanko KM, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 4/03mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260016 4/03
GTIN	4045197651778
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Terän koko	3 mm
ISO-koodi pidin	E04G SCLCR/L03
Sopiva kääntöterä	CC.. 0301..
Alkureiän vähimmäis-Ø $D_{min}$	5 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 13
Keskisiirto $L_3$	2,5 mm
Pään pituus $L_1$	10 mm
Kokonaispituus $L$	90 mm
Kiinnityspituus $L_2$	3,8 mm
Asetuskulma $\kappa$	95 astetta
varren Ø $D_s$	4 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8xD
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSpidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX6

674248 TX6

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 13

269028 13

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 6

269028 6

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500