

Garant**Sorvauspidin HSS, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 0610/03mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260022 0610/03
GTIN	4045197651976
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	7 mm
Pään pituus L_1	24 mm
Keskisiirto L_3	2,5 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 13
Terän koko	3 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 0301..
Kaulan leveys L_4	6 mm
ISO-koodi pidin	AH0610H SCLCR/L03
Kokonaispituus L	100 mm
Kiinnityspituus L_2	9 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D_5	10 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX6	674248 TX6
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 13	269028 13
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500