

**Garant****Sorvauspidin HSS, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 25/12mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 260022 25/12  |
| GTIN         | 4045197652072 |
| Tuoteluokka  | 21T           |

**Tekninen kuvaus**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub> | 28 mm                           |
| Keskisiirto L <sub>3</sub>             | 15,5 mm                         |
| Kääntöterä-ruuvisarja                  | 269028 9                        |
| Terän koko                             | 12 mm                           |
| Ulkonema L <sub>1</sub>                | 125 mm                          |
| Sopiva kääntöterä                      | CC.. 1204..                     |
| ISO-koodi pidin                        | AH25R SCLCR/L12                 |
| Kokonaispituus L                       | 200 mm                          |
| Kiinnityspituus L <sub>2</sub>         | 23 mm                           |
| Asetuskulma κ                          | 95 astetta                      |
| varren Ø D <sub>s</sub>                | 25 mm                           |
| Standardi                              | Tehdasnormi                     |
| Käyttötapa                             | Oikea                           |
| SisäSORVAUSSYVYYS enint.               | 5×D                             |
| Lastuava aine                          | HSS                             |
| Sisäjäähdytys                          | kyllä                           |
| Käyttö                                 | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen |

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Tuotetyyppi | SisäSORVAUSpidin |
|-------------|------------------|

## Tarvikkeet

|   |             |
|---|-------------|
| PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX20                    | 674248 TX20 |
| PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15                    | 674248 TX15 |
| Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 9  | 269028 9    |
| Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys<br>Suurin kiristysmomentti 500 cNm | 659957 500  |