

**Garant****Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 16/09mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	260007 16/09
GTIN	4045197651723
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	20 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
ISO-koodi pidin	SCLCR/L 1616H09
Ruuvi aluslevylle	269013 2
Terän koko	9 mm
Aluslevy	269005 1
Varren koko	16 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	17 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

**Tarvikkeet**

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2

269013 2

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2

269028 2

Aluslevy Tyyppi 1

269005 1

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22

269028 22

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500