

Garant**Sorvauspidin HSS, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 16/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260023 16/09
GTIN	4045197652171
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Keskisiirto L ₃	11 mm
ISO-koodi pidin	AH16Q SCLCR/L09
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	18 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Ulkonema L ₁	80 mm
Terän koko	9 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Kiinnityspituus L ₂	15 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX15

674248 TX15

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 8

269028 8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500