



## KOMET® UniTurn® pistoporatappi, oikea, L2 = 20 mm, Ø Dmin / pistoleveys w: 5/1 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	240158 5/1
GTIN	4047109071780
Tuoteluokka	24S

### Kuvaus

#### Malli:

Terämateriaali = BK 82.

Koosta 5 alkaen sisäinen jäähdytysaineen syöttö. Pienemmissä halkaisijakoissa jäähdytysaineen siirto käy pitimen avulla.

#### Huomautus:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.

Sisäjäähdytys: kyllä

f: 2,25 mm

a: 4,7 mm

Varren Ø d: 8 mm

enimmäispistosyvyys  $t_{max}$ : 1 mm

sopiva kiinnityspidin nro 240100: 12/8, 16/8

### Tekninen kuvaus

Varren Ø d	8 mm
enimmäispistosyvyys $t_{max}$	1 mm
sopiva kiinnityspidin nro 240100	12/8, 16/8
rei'ille alkaen Ø $D_{min}$	5 mm
a	4,7 mm
f	2,25 mm
Pistoleveys w	1 mm
Sisäjäähdytys	kyllä

Syöttö f teräksessä < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/kierr,
Hyötypituus	20 mm
Tuotenimen määrite	L <sub>2</sub> = 20 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

## Tarvikkeet

KOMET UniTurn® -sorvauskiinnityspidin pyörimättömään käyttöön (ilman poratankoa) Varren Ø d / Porauksen Ø d1 16/8 mm

240100 16/8

KOMET UniTurn® -sorvauskiinnityspidin pyörimättömään käyttöön (ilman poratankoa) Varren Ø d / Porauksen Ø d1 12/8 mm

240100 12/8