

Garant**Poratanko KM, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 5/03mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260016 5/03
GTIN	4045197651785
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	CC.. 0301..
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	6 mm
Terän koko	3 mm
ISO-koodi pidin	E04G SCLCR/L03
Keskisiirto L ₃	3 mm
Pään pituus L ₁	10 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 19
Kokonaispituus L	100 mm
Kiinnityspituus L ₂	4,8 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	5 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8xD
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX6

674248 TX6

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 19

269028 19

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500