

**Garant****Poratanko KM, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 8/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260017 8/06
GTIN	4045197651884
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Terän koko	6 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Alkureiän vähimmäis-Ø $D_{min}$	10 mm
ISO-koodi pidin	E08K SCLCR/L06
Pään pituus $L_1$	10 mm
Keskisiirto $L_3$	5 mm
Kokonaispituus $L$	125 mm
Kiinnityspituus $L_2$	7,6 mm
Asetuskulma $\kappa$	95 astetta
varren Ø $D_s$	8 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8xD
Lastuava aine	KM
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500