

Garant**Sorvauspidin HSS, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 0608/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260022 0608/06
GTIN	4045197651983
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Pään pituus L ₁	25 mm
Keskisiirto L ₃	4 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	8 mm
ISO-koodi pidin	AH0608H SCLCR/L06
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Terän koko	6 mm
Kaulan leveys L ₄	6 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Kiinnityspituus L ₂	7 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D ₅	8 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7	269028 7
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500