

Garant**Sorvauspidin HSS, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 0410/03mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260023 0410/03
GTIN	4045197652089
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 13
Keskisiirto L ₃	2,5 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 0301..
ISO-koodi pidin	AH0410H SCLCR/L03
Pään pituus L ₁	24 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	5 mm
Kaulan leveys L ₄	4 mm
Terän koko	3 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Kiinnityspituus L ₂	9 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D ₅	10 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX6	674248 TX6
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 13	269028 13
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500