

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/09mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	260007 20/09
GTIN	4045197651730
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
ISO-koodi pidin	SCLCR/L 2020K09
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Aluslevy	269005 1
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Ruuvi aluslevylle	269013 2
Pään pituus L ₁	17 mm
Varren koko	20 mm
Terän koko	9 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22

269028 22

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2

269028 2

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2

269013 2

Aluslevy Tyyppi 1

269005 1

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500