

Garant**Sorvauspidin HSS, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 20/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260023 20/09
GTIN	4045197652188
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	23 mm
ISO-koodi pidin	AH20R SCLCR/L09
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Keskisiirto L ₃	13 mm
Terän koko	9 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Ulkonema L ₁	100 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L ₂	18 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	20 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi	SisäSORVAUSpidin
-------------	------------------

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 8	269028 8
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500